

GARDINSKINNER



Fischer[®]



OM GARDINSKINNER

Gardinskiner fra Fischer er udviklet til professionelle løsninger, hvor funktionalitet og præcision er afgørende. Systemerne dækker både manuelle og motoriserede betjeningstyper og kan monteres som synlige eller integrerede profiler. Materialer og komponenter er valgt for at sikre jævn, støjsvag bevægelse, høj belastningsevne og lang levetid – uanset projektets omfang og krav til design.

MODELLER

Fischer gardinskiner findes i flere designs, der giver fleksible muligheder for montering, betjening og valg af glidertyper. Systemerne leveres som standard i hvid, mens udvalgte modeller også fås i sort eller sølvfarve. Alle skiner kan desuden bestilles i special-RAL-farver ved behov for tilpasset farvesætning (gælder dog ikke for løsele og komponenter).

Detaljerede oplysninger om dimensioner, belastning og kompatibilitet fremgår af produktspecifikationstabellen for hver enkelt skinne.



GLIDERTYPER

Valg af glider afhænger af gardinskinnen, tekstiltype og ønsket bevægelse:

ALMINDELIGE GLIDERE

Almindelige glidere sikrer en nem og glidende bevægelse af gardiner langs skinnen, velegnet til alle tekstiltyper.

WAVE GLIDERE

Designet med en integreret snorefunktion, så disse glidere opretholder en ensartet afstand mellem folderne og skaber regelmæssigt bølgemønster (wave) i gardinet.

RULLEGLIDERE

Udstyret med små ruller for at minimere friktionen, hvilket gør dem ideelle til tunge eller tykke gardinstoffer, som kræver et glat træk. Ligeledes kræves der rulleglider hvis gardinet skal passere en samling på skinnen.

WAVE RULLEGLIDERE

Kombinerer rullefunktionen med snoreføringen, for at gardinerne nemt og med regelmæssige intervaller kan skabe den karakteristiske wave-fold. Ligeledes kræves der rulleglider hvis gardinet skal passere en samling på skinnen.

MONTERINGSMULIGHEDER

Gardinskiner kan monteres på flere måder afhængigt af arkitektur, funktion og ønsket visuel integration:

VÆGMONTERING

Monteres på væg ved brug af vinkelbeslag.

LOFTMONTERING


Fastgøres med beslag til loft eller med skrue direkte gennem skinnen (model 1410 og 2013).

WIREOPHÆNG


Monteres med fleksibel distance til loftet med nem justering af wire.

LOFTSTØTTER


Monteres med distance til loft ved brug af loftstøtter.




VÆGMONTERING



LOFTMONTERING



WIREOPHÆNG



LOFTSTØTTER

BETJENING

Gardinskiner kan leveres med forskellige betjeningsstyper afhængigt af placering, anvendelse og krav til komfort.

HÅNDRÆK

Manuel betjening direkte på gardinet eller via førerstang. Førerstænger leveres i hvid eller sølvfarve afhængigt af model og fås i flere standardlængder. Anvendelse af førerstang reducerer kontakt med tekstilet og minimerer behovet for vedligeholdelse.


SNORETRÆK

En klassisk og driftssikker løsning, velegnet til gardiner monteret i større højde, hvor direkte håndtering ikke er mulig. Fås på skinne 2014.

MOTOR

Motoriserede gardinskiner muliggør automatiseret betjening, hvor gardinerne åbnes og lukkes via vægkontakt, fjernbetjening eller integreret styring i bygningsautomatik og smart-home-systemer. Løsningen giver høj driftsstabilitet og præcis positionering, hvilket gør den velegnet til projekter, hvor betjeningskomfort og gentagen brug er i fokus.



PRODUKTSPECIFIKATIONER

DIMENSION HØJDE & DYBDE I MM	BETJENING	MAKS. VÆGT KG PR. M	MONTERING	MAKS. BREDDE	ØGNING	GLIDERE	MIN. BUKKE- RADIUS	FARVE
 SKINNE 825 H: 25 mm D: 8 mm	Håndtræk	Ca. 1,5 kg	Loft	6 m	Ikke egnet	Alm. glider Wave glider 60, 80	10 cm	Hvid Sort Sølvfarvet
 SKINNE 1510 H: 10 mm D: 15 mm	Håndtræk	Ca. 1,5 kg	Loft Væg	6 m	Ikke egnet	Alm. glider Rulleglider Wave glider 60, 80 Wave rulleglider 80	10 cm	Hvid Sort Sølvfarvet
 SKINNE 1410 H: 10 mm D: 14 mm	Håndtræk	Ca. 1,5 kg	Loft (direkte igennem skinne)	6 m	Ikke egnet	Alm. glider Rulleglider Wave glider 60, 80 Wave rulleglider 80	10 cm	Hvid Sølvfarvet
 SKINNE 2218 H: 18 mm D: 22 mm	Håndtræk	Ca. 2 kg	Loft Væg	6 m	Ikke egnet	Alm. glider Rulleglider Wave glider 80	10 cm	Hvid Sort Sølvfarvet
 SKINNE 1715 H: 15mm D: 17mm	Håndtræk	Ca. 2,5 kg	Loft Væg	6 m	Ikke egnet	Alm. glider Rulleglider Wave glider 80 Wave rulleglider 80	Ikke egnet	Hvid Sort Sølvfarvet
 SKINNE 1426 H: 26 mm D: 14 mm	Håndtræk	Ca. 2,5 kg	Loft Væg	6 m	Med samleled	Alm. glider Rulleglider Wave glider 60, 80 Wave rulleglider 80	Ikke egnet	Hvid Sort
 SKINNE 2014 H: 14 mm D: 20 mm	Snoretræk	Ca. 2 kg	Loft Væg	6 m	Med samleled	Alm. glider Wave glider 80	Ikke egnet	Hvid
 SKINNE 1533 H: 33 mm D: 15 mm	Håndtræk	4 kg	Loft Væg Loftstøtter Wireophæng	6 m	Ikke egnet Med samleled	Alm. glider Wave glider 60, 80 Rulleglidere Wave rulleglider 80	10 cm	Hvid Sort Sølvfarvet
 SKINNE 2013 H: 13mm D: 20mm	Håndtræk	2,5 kg	Indbygning	6 m	Ikke egnet	Alm. glider Wave glider 60, 80 Wave rulleglider 80	Ikke egnet	Hvid Sort

BEMÆRK

Vejledende vægtangivelse i ovenstående tabel, er gældende for skinner som ikke er øget med samling.
Ved øgning skal man være opmærksom på at skinnen ikke er beregnet til at holde gardin fra flere skinner, samlet på en placering.
Hvis en gardinskinne produceres med buk eller valsning, halveres kiloantallet.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

DIMENSION HØJDE & DYBDE I MM	BETJENING	MAKS. VÆGT KG PR. M	MONTERING	MAKS. BREDDER	ØGNING	GLIDERE	MIN. BUKKE- RADIUS	FARVE
 SKINNE 3125 GLYDEA H: 25 mm D: 31 mm	Håndtræk	Ca. 4 kg	Loft	6 m	Ikke egnet	Rulleglider	32 cm	Hvid
	Motor	6 kg*	Væg Loftstøtter			Wave rulleglider 80		Sort
 SKINNE 3226 H: 26 mm D: 32 mm	Håndtræk	Ca. 4 kg	Loft	16 m	Med samleled	Rulleglider	32 cm	Hvid
	Motor	Ca. 7 kg*	Væg Loftstøtter			Wave rulleglider 80		Sort Sølvfarvet

* Afhængig af længde på skinne samt motorvalg. Baseret på lige skinne. Se produktark for gardinskinne.

BEMÆRK

Vejledende vægtangivelse i ovenstående tabel, er gældende for skinner som ikke er øget med samling.

Ved øgning skal man være opmærksom på at skinne ikke er beregnet til at holde gardin fra flere skinner, samlet på en placering.

Hvis en gardinskinne produceres med buk eller valsning, halveres kiloantallet.